



Audurra Schleifprozess Trolley

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackung
D15379363	Audurra Schleifprozess-Trolley	RAL7016 Anthrazit	1 Stück
D15379364	Audurra CT-Adapter für Schleif-Trolley	verzinkt	1 Stück

Beschreibung:

Verbessern Sie Ihren Schleifprozess in der Werkstatt und erzielen Sie auf Antrieb die richtige Qualität! Eine gute Arbeitsplatzorganisation ist die Basis für prozessorientiertes Arbeiten. Der **Audurra Schleifprozess Trolley** ist die wesentliche Komponente um eine prozessorientierte Arbeitsplatzgestaltung zu erreichen. Dank des mobilen Audurra Trolleys sind die benötigten Schleifmittel und Maschinen stets in Griffnähe. Unnötige Laufwege und das zeitaufwendige Suchen der richtigen Materialien in der Werkstatt gehören der Vergangenheit an.

Die Bilder auf den folgenden Seiten zeigen den komplett ausgestatteten Schleifprozess-Trolley. Der Sauger, die Schleifmaschine, alle Audurra Schleifmittel, Schleifteller und Handblöcke sind nicht im Lieferumfang des Trolleys enthalten, können aber selbstverständlich separate bestellt werden.



Eigenschaften:

- Prozessorientierte Arbeitsplatzgestaltung
- Einheitliches System
- keine abrupten Wechsel der verwendeten Schleifkörnungen durch standardisierte Bestückung des Wagens
- schnellere Einarbeitung neuer Mitarbeiter
- Laufwege werden minimiert
- Weniger Einsatzmaterial erforderlich
- Werkzeuge bzw. Maschinen in Griffnähe
- Höhere Wertschätzung des Arbeitsplatzes
- Ein standardisierter Prozess sorgt für konstante Qualität und weniger Nacharbeiten
- Besserer Werkstatteindruck vor den Kunden

Highlights:



5 Ablagefächer für 5 Körnungen von Ø 150mm Scheiben



5 flexibel positionierbare Klettstreifen zum Aufhängen von Schleiftellern, Interface Pads oder Handblöcken



Verschließbare Tür



4 schwenkbare Rollen, 2 mit Feststellbremse



Aufhängevorrichtung für bis zu 3 Exzenter

Der Audurra Schleifprozess Trolley ist so dimensioniert, dass er auch für große M-Klasse Sauger ausreichend Platz bietet. Die schwenkbaren Rollen, der breite Griff und die kompakte Bauweise ermöglichen es, auch einen vollbeladenen Trolley problemlos zu manövrieren.



Lediglich für die außerordentlich großen Sauger der CT-Baureihe wird der optional und separat zu bestellende **Audurra CT-Adapter** D15379364 benötigt. Diesen großen Saugern sollten für eine optimale Nutzung im Trolley die Räder demontiert werden.



Der Audurra Schleifprozess Trolley (ohne die aufgesetzte Rückwand) hat folgende Abmessungen:

